

ALZA PARCIALMENTE MEDIDA SANITARIA ADOPTADA  
MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 3748 DE FECHA 07 DE  
OCTUBRE DE 2015

MGR/CVL/PMD/Lps

RESOLUCIÓN EXENTA N° \_\_\_\_\_/

4586 25.11.2015

SANTIAGO,

**VISTO ESTOS ANTECEDENTES:** La resolución N° 3748 de fecha 07 de octubre de 2015 del Instituto de Salud Pública de Chile que determinó la suspensión de distribución de implantes fabricados por SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA. (BRASIL); la Resolución N° 2759 de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, ANVISA, del 1 de octubre de 2015 que determinó como medida de interés sanitario para todo el territorio nacional la suspensión de la fabricación, comercialización y uso de todas las prótesis implantables fabricadas por SILIMED; Resolución 2760 de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, ANVISA, del 1 de octubre de 2015 que determinó cancelar el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación a la empresa SILIMED; El informe de investigación de inspección de fecha 19 de octubre de 2015 realizado a la empresa SILIMED Brasil por la Autoridad Sanitaria de Brasil; el acta N° 01/2015 de fecha 18 de noviembre de 2015 de visita inspectiva realizada a la empresa distribuidora CIRUMED LTDA por profesionales del Instituto de Salud Pública de Chile;

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, con fecha 7 de octubre de 2015 esta Jefa de Departamento adoptó la medida sanitaria de suspensión de distribución de todos los productos implantables fabricados por SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LIMITADA, BRASIL, en atención al alto riesgo de estos dispositivos y a que otras agencias regulatorias a nivel mundial adoptaron la misma medida;

**SEGUNDO:** Que, después de conocer el informe de la inspección realizada a SILIMED por la Autoridad Sanitaria de Brasil de fecha 19 de octubre de 2015, se puede concluir que las fallas encontradas se relacionan mayoritariamente con la presencia de partículas en los implantes mamarios;

**TERCERO:** Que, si bien los expansores de piel fueron objeto de la medida sanitaria por parte de la Autoridad Sanitaria de Brasil, no se encontraron notificaciones de fallas. De la misma manera, no están sujetos a análisis por parte de la Autoridad Sanitaria de Brasil y representan un riesgo menor para los pacientes ya que permanecen en el cuerpo por un tiempo limitado;

**CUARTO:** Que, luego de la visita inspectiva realizada por los profesionales del Instituto de Salud Pública de Chile a la empresa distribuidora CIRUMED LTDA., se comprobó que tienen implementado un sistema de trazabilidad para los productos comercializados en el país lo que asegura cualquier investigación y acción correctiva ante un evento adverso y que sus bodegas cumplen con requisitos adecuados de almacenamiento para estos productos;

**QUINTO:** Que, de acuerdo a lo anterior, no existe mérito plausible para mantener la medida sanitaria respecto de los expansores de piel, y

**TENIENDO PRESENTE:** las disposiciones del Artículo N° 59 letra b) del DFL1, Resolución Exenta N° 292 de 12 de febrero de 2014, Resolución Exenta N° 977 de 19 de Marzo de 2015 del Instituto de Salud Pública de Chile dicto la siguiente:

## R E S O L U C I Ó N

1. **ÁLZASE PARCIALMENTE** la medida sanitaria adoptada mediante Resolución Exenta N° 3748 de fecha 07 de octubre de 2015 del Instituto de Salud Pública de Chile que determinó la suspensión de distribución de implantes fabricados por SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA. (BRASIL) y distribuidos en Chile por CIRUMED LTDA. y
2. **PERMITASE** la distribución de los productos que se listan en anexo adjunto.
3. Esta resolución entrará en vigencia desde la fecha de dictación.
4. Notifíquese a CIRUMED LTDA.

### ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



**DRA. QF. HELEN ROSENBLUTH LÓPEZ**  
**JEFA (S) DEPARTAMENTO**  
**AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS**  
**INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE**

Transcrito fielmente  
Ministro de Fe

#### DISTRIBUCIÓN:

- CIRUMED: Médica y Estética.
- Subsecretaría de Salud Pública
- Unidad de Farmacia del MINSAL
- Secretarías Regionales Ministeriales de Salud
- Asesorías de Farmacia Servicios de Salud
- Direcciones de Servicios de Salud
- Dirección de Central de Abastecimiento
- Colegio Médico de Chile, A.G.
- Dirección del Instituto de Salud Pública de Chile
- Asesoría Jurídica
- Departamento ANAMED
- Subdepartamento Dispositivos Médicos
- Subdepartamento Control de Comercio Exterior, Estupefacientes y Psicotrópicos
- Subdepartamento Inspecciones
- Gestión de Trámites (2)

(SDM102/15 - 24/11/15)

ANEXO RESOLUCIÓN EXENTA Nº

4586 25.11.2015

| Descripción                         | Codigo     | EAN          | N° Serie  | Fecha de Vcto | Cantidad |
|-------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------|
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/300    | 90800'300'3  | 215735029 | jul-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/200    | 90800'200'3  | 215467220 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/200    | 90800'200'3  | 215009648 | feb-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/400    | 90800'400'3  | 215646178 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/400    | 90800'400'3  | 215646180 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/400    | 90800'400'3  | 215646181 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/400    | 90800'400'3  | 215478996 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/400    | 90800'400'3  | 215478997 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/300    | 90800'300'3  | 215725733 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/300    | 90800'300'3  | 214433103 | feb-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/300    | 90800'300'3  | 215725732 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/300    | 90800'300'3  | 215725731 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/100    | 90800'100'3  | 215001804 | feb-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/100    | 90800'100'3  | 215007145 | feb-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/500    | 90800'500'3  | 215041077 | jun-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/500    | 90800'500'3  | 215044103 | jun-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/500    | 90800'500'3  | 215305357 | ene-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/500    | 90800'500'3  | 215486929 | feb-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/500    | 90800'500'3  | 215492669 | feb-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/500    | 90800'500'3  | 215041076 | jun-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/500    | 90800'500'3  | 215584088 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/500    | 90800'500'3  | 215584080 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/500    | 90800'500'3  | 215584082 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/500    | 90800'500'3  | 215307394 | ene-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/200    | 90800'200'3  | 215305264 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/600    | 90800'600'3  | 214943112 | ene-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/600    | 90800'600'3  | 214943115 | ene-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/600    | 90800'600'3  | 214865189 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/600    | 90800'600'3  | 214861979 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/700    | 90800'700'3  | 215027901 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/700    | 90800'700'3  | 214956708 | ene-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/700    | 90800'700'3  | 215024656 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/800    | 90800'800'3  | 215065156 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/800    | 90800'800'3  | 215013347 | feb-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/800    | 90800'800'3  | 214948919 | ene-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/900    | 90800'900'3  | 215045541 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 800/900    | 90800'900'3  | 215047011 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/450G | 9020759'450G | 215765286 | jul-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/450G | 9020759'450G | 215702062 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/450G | 9020759'450G | 215702060 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/450G | 9020759'450G | 215690443 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/450G | 9020759'450G | 215702057 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/450G | 9020759'450G | 215690442 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/450G | 9020759'450G | 215690441 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/450G | 9020759'450G | 215702058 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/550G | 9020759'550G | 215731931 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/550G | 9020759'550G | 215713193 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/550G | 9020759'550G | 215702075 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/550G | 9020759'550G | 215713195 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/550G | 9020759'550G | 215702073 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/550G | 9020759'550G | 215713194 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/550G | 9020759'550G | 215702071 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/550G | 9020759'550G | 215702074 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/650G | 9020759'650G | 215562075 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/650G | 9020759'650G | 215753948 | jul-18        | 1        |
| Expansor de Tejido                  | 20759/650G | 9020759'650G | 215765294 | jul-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/600    | 90810'600'3  | 214904592 | nov-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/600    | 90810'600'3  | 214943210 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/600    | 90810'600'3  | 214687942 | jul-16        | 1        |

| Descripción                         | Codigo  | EAN         | N° Serie  | Fecha de Vcto | Cantidad |
|-------------------------------------|---------|-------------|-----------|---------------|----------|
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/600 | 90810'600'3 | 214938380 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214821778 | sep-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214865324 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214746654 | jul-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214837841 | sep-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214738298 | jul-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214738297 | jul-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214746657 | jul-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214837839 | sep-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214738292 | jul-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214862602 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214851184 | sep-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214851185 | sep-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214738296 | jul-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214837840 | sep-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/500 | 90810'500'3 | 214854438 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/400 | 90810'400'3 | 215747439 | jul-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/320 | 90810'320'3 | 214862588 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/320 | 90810'320'3 | 214885299 | nov-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/320 | 90810'320'3 | 214865238 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/320 | 90810'320'3 | 214865237 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/320 | 90810'320'3 | 214885298 | nov-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/320 | 90810'320'3 | 214846195 | sep-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/050 | 90810'050'3 | 218542724 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/050 | 90810'050'3 | 218542190 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/205 | 90810'205'3 | 215671906 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/250 | 90810'250'3 | 215712785 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/250 | 90810'250'3 | 215709751 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/250 | 90810'250'3 | 215712786 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/250 | 90810'250'3 | 215712787 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/250 | 90810'250'3 | 215709750 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/400 | 90810'400'3 | 215654296 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/050 | 90810'050'3 | 218518467 | nov-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/050 | 90810'050'3 | 218515281 | oct-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/030 | 90810'030'3 | 218522266 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/030 | 90810'030'3 | 218522267 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/030 | 90810'030'3 | 218523004 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/030 | 90810'030'3 | 218498194 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'100'3 | 214956712 | ene-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'100'3 | 214956713 | ene-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'100'3 | 215368381 | ene-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'100'3 | 215302472 | oct-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'100'3 | 215360351 | nov-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'100'3 | 214962718 | feb-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'100'3 | 215520941 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'100'3 | 215529173 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'100'3 | 215523696 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'100'3 | 215570782 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'100'3 | 214956711 | ene-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'100'3 | 215520942 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/105 | 90810'105'3 | 215368399 | ene-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/105 | 90810'105'3 | 215368401 | ene-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/105 | 90810'105'3 | 215376119 | ene-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/105 | 90810'105'3 | 215622796 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/105 | 90810'105'3 | 215625618 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/105 | 90810'105'3 | 215622797 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/105 | 90810'105'3 | 215365815 | dic-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/105 | 90810'105'3 | 215365814 | dic-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/105 | 90810'105'3 | 215518144 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/105 | 90810'105'3 | 214419703 | ene-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/105 | 90810'105'3 | 215089129 | may-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/105 | 90810'105'3 | 215089128 | may-17        | 1        |

| Descripción                         | Codigo  | EAN          | N° Serie  | Fecha de Vcto | Cantidad |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------|---------------|----------|
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/640 | 90810'640'3  | 214956791 | feb-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/640 | 90810'640'3  | 214943593 | ene-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/640 | 90810'640'3  | 215013514 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/640 | 90810'640'3  | 214865252 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/640 | 90810'640'3  | 214994196 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/700 | 90810'700'3  | 215378645 | nov-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/700 | 90810'700'3  | 215584137 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/700 | 90810'700'3  | 215584138 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/700 | 90810'700'3  | 215024319 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/720 | 90810'720'3  | 214983116 | ene-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/720 | 90810'720'3  | 214983117 | ene-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/720 | 90810'720'3  | 215385895 | ene-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/720 | 90810'720'3  | 214917706 | nov-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/800 | 90810'800'3  | 215139017 | jun-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/800 | 90810'800'3  | 215385904 | ene-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/800 | 90810'800'3  | 215385905 | ene-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/800 | 90810'800'3  | 215164886 | jul-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/800 | 90810'800'3  | 215381068 | dic-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/800 | 90810'800'3  | 215141010 | jun-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'1000'3 | 215020860 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'1000'3 | 215130695 | jul-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/100 | 90810'1000'3 | 215020857 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/800 | 90810'800'3  | 214922658 | nov-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/160 | 90810'160'3  | 215164865 | jul-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/160 | 90810'160'3  | 215219987 | ago-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/160 | 90810'160'3  | 215164863 | jul-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/160 | 90810'160'3  | 214780777 | ago-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/200 | 90810'200'3  | 214630331 | jun-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/200 | 90810'200'3  | 214461446 | feb-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/200 | 90810'200'3  | 214630334 | jun-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/200 | 90810'200'3  | 214363467 | dic-15        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/200 | 90810'200'3  | 214611507 | may-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/200 | 90810'200'3  | 214630333 | jun-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/200 | 90810'200'3  | 214642787 | jun-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/200 | 90810'200'3  | 214624313 | may-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/200 | 90810'200'3  | 214386431 | ene-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/200 | 90810'200'3  | 214386433 | ene-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/250 | 90810'250'3  | 215651356 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/205 | 90810'205'3  | 215661328 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/205 | 90810'205'3  | 215368417 | dic-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/250 | 90810'250'3  | 215371110 | ene-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/205 | 90810'205'3  | 215671907 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/250 | 90810'250'3  | 215651353 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/250 | 90810'250'3  | 215651355 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/250 | 90810'250'3  | 215651360 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/250 | 90810'250'3  | 215651361 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/250 | 90810'250'3  | 215651358 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Rectangular | 810/320 | 90810'320'3  | 214846192 | sep-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/200 | 90809'200    | 214687870 | jul-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/200 | 90809'200    | 214528526 | abr-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/200 | 90809'200    | 214556361 | abr-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/200 | 90809'200    | 214518751 | mar-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/400 | 90809'400    | 215584055 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/400 | 90809'400    | 215584056 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/500 | 90809'500    | 215300191 | nov-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/500 | 90809'500    | 215045703 | ago-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/500 | 90809'500    | 215031721 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/500 | 90809'500    | 215031728 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/500 | 90809'500    | 215023731 | mar-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/500 | 90809'500    | 215031727 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/500 | 90809'500    | 215027116 | mar-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/500 | 90809'500    | 215023741 | mar-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/500 | 90809'500    | 215295481 | oct-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/500 | 90809'500    | 215027898 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo     | 809/500 | 90809'500    | 215300192 | nov-17        | 1        |

| Descripción                       | Codigo     | EAN          | N° Serie  | Fecha de Vcto | Cantidad |
|-----------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------|
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/500    | 90809'500    | 215023740 | mar-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/500    | 90809'500    | 215023726 | mar-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/500    | 90809'500    | 215042303 | jun-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/500    | 90809'500    | 215031720 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/500    | 90809'500    | 215027115 | mar-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/500    | 90809'500    | 215023735 | mar-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/500    | 90809'500    | 215031719 | abr-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/500    | 90809'500    | 215045696 | jul-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/500    | 90809'500    | 215295479 | oct-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/500    | 90809'500    | 215044115 | jun-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/600    | 90809'600    | 215273461 | oct-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/600    | 90809'600    | 215132509 | jul-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/600    | 90809'600    | 214993362 | mar-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/600    | 90809'600    | 215267547 | oct-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/600    | 90809'600    | 215273459 | oct-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/600    | 90809'600    | 215699454 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/600    | 90809'600    | 215701738 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/600    | 90809'600    | 215701737 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/600    | 90809'600    | 215305363 | ene-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/600    | 90809'600    | 215273460 | oct-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/600    | 90809'600    | 215753587 | jul-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/700    | 90809'700    | 215496399 | feb-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/700    | 90809'700    | 215297845 | nov-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/700    | 90809'700    | 215290746 | oct-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Redondo   | 809/700    | 90809'700    | 215290745 | oct-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215643578 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215646087 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215725345 | jul-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215646086 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/700    | 90820'700'3  | 215396107 | dic-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215586651 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215631690 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215634765 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215631689 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215586649 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/300    | 90820'300'3  | 215661369 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/300    | 90820'300'3  | 215651468 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/300    | 90820'300'3  | 215646085 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/300    | 90820'300'3  | 215634760 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/300    | 90820'300'3  | 215666525 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/300    | 90820'300'3  | 215646084 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/300    | 90820'300'3  | 215646082 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/300    | 90820'300'3  | 215634757 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215715355 | jul-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215717217 | jul-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215728401 | jul-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215696878 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215646089 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/400    | 90820'400'3  | 215717216 | jul-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/050    | 90820'050'3  | 218520323 | dic-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/050    | 90820'050'3  | 218535677 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/050    | 90820'050'3  | 218546450 | jun-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/100    | 90820'100'3  | 214754622 | ago-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/150    | 90820'150'3  | 215638062 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/150    | 90820'150'3  | 215638061 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/150    | 90820'150'3  | 214552782 | abr-16        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/150    | 90820'150'3  | 215625665 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/200    | 90820'200'3  | 215651460 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/200    | 90820'200'3  | 215003938 | mar-17        | 1        |
| Expansor de Tejido Liso Semilunar | 820/200    | 90820'200'3  | 215008940 | mar-17        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I.           | 20769/600  | 9020769'600  | 215024543 | jun-17        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I.           | 20769/600  | 9020769'600  | 215024541 | jun-17        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I.           | 20769/500  | 9020769'500  | 215638668 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I.           | 20769/500  | 9020769'500  | 215638669 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I.           | 20799/310A | 9020799'310A | 214363318 | dic-15        | 1        |

| Descripción             | Codigo     | EAN          | N° Serie  | Fecha de Vcto | Cantidad |
|-------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------|
| Expansor de Tejido V.I. | 20769/300  | 9020769'300  | 215569820 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20769/300  | 9020769'300  | 215526969 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20769/600  | 9020769'600  | 214327198 | nov-15        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390G | 9020789'390G | 214873952 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390G | 9020789'390G | 214902126 | nov-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/320  | 9020789'320  | 214651191 | jun-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/320  | 9020789'320  | 214927899 | nov-17        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/320  | 9020789'320  | 214935923 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/320  | 9020789'320  | 214930071 | mar-18        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/320  | 9020789'320  | 214927896 | jun-17        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/320  | 9020789'320  | 214927897 | jun-17        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/320  | 9020789'320  | 214766468 | ago-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/320  | 9020789'320  | 214651190 | jun-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214929580 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214929584 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214927032 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214854891 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214854890 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214929588 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214854892 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214929583 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214929579 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214929589 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214929587 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214854896 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214854895 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214929582 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214854893 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/390  | 9020789'390  | 214929577 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/470  | 9020789'470  | 214906477 | nov-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/470  | 9020789'470  | 214859505 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/470  | 9020789'470  | 214776552 | ago-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/470  | 9020789'470  | 214855079 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/470  | 9020789'470  | 214855078 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/470  | 9020789'470  | 215643987 | may-18        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/470  | 9020789'470  | 214766492 | ago-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/470  | 9020789'470  | 214859506 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/470  | 9020789'470  | 214766494 | ago-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/470  | 9020789'470  | 214766495 | ago-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/470  | 9020789'470  | 214766497 | ago-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/470  | 9020789'470  | 215631454 | abr-18        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214907437 | nov-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214805600 | sep-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214855088 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214863170 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214863159 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214863168 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214859083 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20799/470A | 9020799'470A | 214304516 | oct-15        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20799/470A | 9020799'470A | 214304515 | oct-15        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20799/620A | 9020799'620A | 214325281 | dic-15        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20799/620A | 9020799'620A | 214433598 | feb-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214863157 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214907436 | nov-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214922811 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214774394 | ago-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214922811 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214922809 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214907435 | nov-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214859082 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214808403 | sep-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214805604 | sep-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214863173 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I. | 20789/540  | 9020789'540  | 214922810 | dic-16        | 1        |

| Descripción                    | Codigo    | EAN         | N° Serie  | Fecha de Vcto | Cantidad |
|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------|
| Expansor de Tejido V.I.        | 20789/540 | 9020789'540 | 214922813 | dic-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I.        | 20789/540 | 9020789'540 | 214863156 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I.        | 20789/540 | 9020789'540 | 214859085 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I.        | 20789/540 | 9020789'540 | 214863159 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I.        | 20789/540 | 9020789'540 | 214863168 | oct-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I.        | 20789/690 | 9020789'690 | 214996257 | may-17        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I.        | 20789/690 | 9020789'690 | 214996271 | jun-17        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I.        | 20789/690 | 9020789'690 | 214653802 | jun-16        | 1        |
| Expansor de Tejido V.I.        | 20789/690 | 9020789'690 | 214906494 | nov-16        | 1        |
| Expansor de Tejidor Liso Curvo | 830/220   | 90830'220'3 | 215003965 | feb-17        | 1        |
| Expansor de Tejidor Liso Curvo | 830/220   | 90830'220'3 | 214929976 | ene-17        | 1        |
| Expansor de Tejidor Liso Curvo | 830/520   | 90830'520'3 | 215848000 | ago-18        | 1        |
| Total                          |           |             |           |               | 327      |



DRA. QF. HELEN ROSENBLUTH LÓPEZ  
JEFE(S) DEPARTAMENTO  
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS  
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE